

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260458 HB7130-2
GTIN	4067263290933
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T302 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Coating	gecoat
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	DCMT11T302
Snedecondities	licht onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min

Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HB7130-2
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien