

Garant**CCMT 120408, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260066 HB7130-2
GTIN	4067263290902
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CCMT 120408 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Spaanbreker	VS
Coating	gecoat

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Soort	HB7130-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 120408
Snedecondities	licht onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien