


Garant**SCMT 09T308, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260744 HB7130-2
GTIN	4067263290964
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 09T308 HB7130-2 Hoekradius: 0,8 mm
Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snedecndities	licht onderbroken
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7130-2
Hoofdtoepassing	M
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Spaanbreker	VS
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien