

Garant**TCMT 110202, Soort: HB7130-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260950 HB7130-2
GTIN	4067263290988
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 110202 HB7130-2 Soort: HB7130-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 80 - 270 m/min

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	80 - 270 m/min
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,2 mm
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Soort	HB7130-2
Snij materiaal	HM
ISO-code wisselplaat	TCMT 110202

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedeccondities	licht onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien