


**Garant**
**CNMG 160612, Soort: HB7140-2**


### Bestelgegevens

Bestelnummer	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Artikelklasse	21G

### Omschrijving

CNMG 160612 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
 Spaanbreker: VM  
 Tolerantie: M  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

### Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VM
Tolerantie	M

Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	CNMG 160612
Hoekradius	1,2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien