

Garant**CNMG 120412, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250324 HB7140-2
GTIN	4067263314981
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 120412 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 170 m/min
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Soort	HB7140-2
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Snedecondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien