


**Garant****CNMG 160612, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250336 HB7140-2
GTIN	4067263315018
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CNMG 160612 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

## Technische beschrijving

Coating	gecoat
Snedecndities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	1,2 mm
ISO-code wisselplaat	CNMG 120412
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijanten	4

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7140-2
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Voeding $f$	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 170 m/min
Spaanbreker	VG
Producttype	Wisselplaat voor het draaien