

Garant**CNMG 160608, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250334 HB7140-2
GTIN	4067263315001
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMG 160608 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Snededcondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 170 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7140-2

Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VG
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	4
ISO-code wisselplaat	CNMG 160608
Producttype	Wisselplaat voor het draaien