


Garant**DNMG 110404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250752 HB7140-2
GTIN	4067263315070
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 110404 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Soort	HB7140-2

Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DNMG 110404
Producttype	Wisselplaat voor het draaien