


Garant**DNMG 150604, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250760 HB7140-2
GTIN	4067263315094
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150604 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM

Spaanbreker	VM
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7140-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedecondities	sterk onderbroken
Aantal wisselingen/snikanten	4
ISO-code wisselplaat	DN.G 150604
Producttype	Wisselplaat voor het draaien