


Garant**DNMG 150608, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250762 HB7140-2
GTIN	4067263315100
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150608 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 5 mm
Voeding f : 0,2 - 0,5 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DN.G 150608
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM

Coating	gecoat
Hoekradius	0,8 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Soort	HB7140-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien