

Garant
SNMG 120412, Soort: HB7140-2


Bestelgegevens

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer | 251226 HB7140-2 |
| GTIN | 4067263315179 |
| Artikelklasse | 21G |

Omschrijving

SNMG 120412 HB7140-2 Hoekradius: 1,2 mm
 Soort: HB7140-2
 Spaanbreker: VM
 Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

| | |
|----------------------|-------------------|
| Snijmateriaal | HM |
| Voeding f | 0,1 - 0,4 mm/omw, |
| Hoofdtoepassing | M |
| ISO-code wisselplaat | SNMG 120412 |
| Snedecndities | sterk onderbroken |
| Coating | gecoat |
| Hoekradius | 1,2 mm |

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Aantal wisselingen/snijanten | 8 |
| Spaanbreker | VM |
| Fijn/ruw-indeling | Fijnruwfrezen |
| Soort | HB7140-2 |
| Snijdiepte a_p | 0,5 - 4 mm |
| Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing | 60 - 200 m/min |
| Producttype | Wisselplaat voor het draaien |