

**Garant****DNMG 150612, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	250864 HB7140-2
GTIN	4067263315124
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

DNMG 150612 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VG  
Snijdiepte  $a_p$ : 1,5 - 6 mm  
Voeding  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 50 - 170 m/min

## Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	DNMG 150612
Spaanbreker	VG
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Soort	HB7140-2
Snedecondities	sterk onderbroken

Aantal wisselingen/snijanten	4
Snijdiepte $a_p$	1,5 - 6 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Hoekradius	1,2 mm
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	50 - 170 m/min
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien