


Garant
SNMG 120408, Soort: HB7140-2


Bestelgegevens

Bestelnummer	251144 HB7140-2
GTIN	4067263315148
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SNMG 120408 HB7140-2 Hoekradius: 0,8 mm
 Soort: HB7140-2
 Spaanbreker: VS
 Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
 Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
 Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS

Aantal wisselingen/snikanten	8
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
Coating	gecoat
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 120408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien