


**Garant**
**SNMG 120404, Soort: HB7140-2**


## Bestelgegevens

Bestelnummer	251142 HB7140-2
GTIN	4067263315131
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 120404 HB7140-2 Hoekradius: 0,4 mm  
 Soort: HB7140-2  
 Spaanbreker: VS  
 Snijdiepte  $a_p$ : 0,3 - 2 mm  
 Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
 Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	SNMG 120404
Hoofdtoepassing	M
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS

Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijdiepte $a_p$	0,3 - 2 mm
Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Aantal wisselingen/snikanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien