

Garant**TNMG 160404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251542 HB7140-2
GTIN	4067263315308
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Coating	gecoat
Tolerantie	M
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VM
ISO-code wisselplaat	TNMG 160408
Voeding f	0,2 - 0,5 mm/omw,
Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Snedecndities	sterk onderbroken

Aantal wisselingen/snijkanten	6
Snijdiepte a_p	0,5 - 5 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien