

Garant**VNMG 160404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251732 HB7140-2
GTIN	4067263315322
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Voeding f	0,05 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VNMG 160404
Hoekradius	0,4 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VS
Aantal wisselingen/snijanten	4
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Soort	HB7140-2
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snecondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien