


Garant**WNMG 060404, Soort: HB7140-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	252062 HB7140-2
GTIN	4067263315407
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Coating	gecoat
Hoekradius	0,4 mm
Spaanbreker	VM
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Soort	HB7140-2
Aantal wisselingen/snijkanten	6
ISO-code wisselplaat	WNMG 060404
Snedecondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Tolerantie	M

Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Producttype	Wisselplaat voor het draaien