

Garant**WNMG 060408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251954 HB7140-2
GTIN	4067263315377
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 060408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Coating	gecoat
Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoofdtoepassing	M
Hoekradius	0,8 mm
Soort	HB7140-2
Spaanbreker	VS
Snijmateriaal	HM

Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Snedeccondities	sterk onderbroken
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Fijn/ruw-indeling	Voor-/nabewerken
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Producttype	Wisselplaat voor het draaien