

Garant**WNMG 080404, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	251962 HB7140-2
GTIN	4067263315384
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 080404 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,3 - 2 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snedecndities	sterk onderbroken
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Spaanbreker	VS
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	WNMG 080404
Aantal wisselingen/snijanten	6
Hoekradius	0,4 mm
Snijdiepte a_p	0,3 - 2 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien