

Garant**WNMG 060408, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	252064 HB7140-2
GTIN	4067263315414
Artikelklasse	21G

Omschrijving

WNMG 060408 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Spaanbreker	VM
Snijmateriaal	HM
Aantal wisselingen/snikanten	6
Snedecndities	sterk onderbroken
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M

Soort	HB7140-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	WNMG 060408
Tolerantie	M
Voeding f	0,1 - 0,5 mm/omw,
Snijdiepte a_p	0,5 - 4 mm
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Producttype	Wisselplaat voor het draaien