

**Garant****CC.T 060202, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260050 HB7140-2
GTIN	4067263315469
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

CC.T 060202 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijkanten	2
Hoekradius	0,2 mm

Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Coating	gecoat
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Spaanbreker	VS
Snijnsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snedecndities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien