

Garant**CC.T 09T302, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260056 HB7140-2
GTIN	4067263315483
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T302 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T302
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken

Snijdiepte a_p	0,2 - 2,5 mm
Hoekradius	0,2 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Coating	gecoat
Snedeccondities	sterk onderbroken
Aantal wisselingen/snikanten	2
Spaanbreker	VS
Tolerantie	M
Producttype	Wisselplaat voor het draaien