

**Garant****CC.T 060202, Soort: HB7140-2**

### Bestelgegevens

Bestelnummer	260140 HB7140-2
GTIN	4067263315537
Artikelklasse	21G

### Technische beschrijving

Snijdiepte $a_p$	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,2 mm
Tolerantie	M
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	CCMT 060202
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snikanten	2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	HB7140-2
Coating	gecoat

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien