

Garant**CC.T 09T304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260150 HB7140-2
GTIN	4067263315568
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	CCMT 09T304
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Soort	HB7140-2
Coating	gecoat
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VM
Snedecondities	sterk onderbroken
Hoekradius	0,4 mm
Hoofdtoepassing	M
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snijanten	2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien