

Garant**CC.T 09T308, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260152 HB7140-2
GTIN	4067263315575
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CC.T 09T308 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,2 - 4 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	CCMT 09T308
Snedecondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM

Coating	gecoat
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezes
Snijdiepte a_p	0,2 - 4 mm
Hoekradius	0,8 mm
Aantal wisselingen/snijanten	2
Hoofdtoepassing	M
Soort	HB7140-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien