

**Garant****DC.T 11T302, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Bestelnummer  | 260356 HB7140-2 |
| GTIN          | 4067263315629   |
| Artikelklasse | 21G             |

## Omschrijving

DC.T 11T302 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Tolerantie: M  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snijnsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Tolerantie                    | M          |
| Fijn/ruw-indeling             | Nabewerken |
| Aantal wisselingen/snijkanten | 2          |
| Coating                       | gecoat     |
| Spaanbreker                   | VS         |
| ISO-code wisselplaat          | DCMT11T302 |

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Hoekradius                          | 0,2 mm                       |
| Hoofdtoepassing                     | M                            |
| Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing | 70 - 230 m/min               |
| Soort                               | HB7140-2                     |
| Voeding $f$                         | 0,1 - 0,3 mm/omw,            |
| Snijdiepte $a_p$                    | 0,2 - 1,5 mm                 |
| Snedecondities                      | sterk onderbroken            |
| Snijmateriaal                       | HM                           |
| Producttype                         | Wisselplaat voor het draaien |