

Garant**DC.T 070204, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260452 HB7140-2
GTIN	4067263315667
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 070204 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snedeclassificatie	sterk onderbroken
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DCMT070204
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Snijmateriaal	HM
Hoekradius	0,4 mm

Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Tolerantie	M
Aantal wisselingen/snikanten	2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Soort	HB7140-2
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VM
Producttype	Wisselplaat voor het draaien