

Garant**DC.T 11T302, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260458 HB7140-2
GTIN	4067263315698
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DC.T 11T302 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijkant	2
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,2 mm
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M
ISO-code wisselplaat	DCMT11T302
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Coating	gecoat
Producttype	Wisselplaat voor het draaien