

Garant**SCMT 09T308, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	260763 HB7140-2
GTIN	4067263314875
Artikelklasse	21G

Omschrijving

SCMT 09T308 HB7140-2 Hoekradius: 0,8 mm

Soort: HB7140-2

Spaanbreker: VM

Tolerantie: M

Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm

Voeding f: 0,1 - 0,4 mm/omw,

Technische beschrijving

Snedeccondities	sterk onderbroken
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VM
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm

Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Aantal wisselingen/snikkanten	4
Soort	HB7140-2
Tolerantie	M
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
ISO-code wisselplaat	SCMT 09T308
Hoekradius	0,8 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draaien