

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7140-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260958 HB7140-2
GTIN	4067263329640
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Hoekradius	0,8 mm
Coating	gecoat
Soort	HB7140-2
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm

Snedeccondities	sterk onderbroken
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoofdtoepassing	M
Aantal wisselingen/snijanten	3
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien