

Garant**TCMT 16T304, Soort: HB7140-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260956 HB7140-2
GTIN	4067263329633
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VS
Snijdiepte a_p : 0,2 - 1,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijkmanten	3
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T304
Hoekradius	0,4 mm
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Hoofdtoepassing	M

Spaanbreker	VS
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snedecondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Producttype	Wisselplaat voor het draaien