

**Garant****TCMT 110204, Soort: HB7140-2**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	260952 HB7140-2
GTIN	4067263329619
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

TCMT 110204 HB7140-2 Soort: HB7140-2  
Spaanbreker: VS  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/omw,  
Snij snelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 70 - 230 m/min

## Technische beschrijving

Voeding $f$	0,1 - 0,3 mm/omw,
Soort	HB7140-2
Aantal wisselingen/snij kanten	3
Snijdiepte $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	0,4 mm
ISO-code wisselplaat	TCMT 110204
Snij snelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min

Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM
Coating	gecoat
Snedecondities	sterk onderbroken
Spaanbreker	VS
Producttype	Wisselplaat voor het draaien