

Garant**TCMT 16T308, Soort: HB7140-2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260988 HB7140-2
GTIN	4067263329688
Artikelklasse	21G

Omschrijving

TCMT 16T308 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Aantal wisselingen/snijcanten	3
Tolerantie	M
Hoekradius	0,8 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
Spaanbreker	VM
Hoofdtoepassing	M
Snijmateriaal	HM

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Snedeccondities	sterk onderbroken
Soort	HB7140-2
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	TCMT 16T308
Producttype	Wisselplaat voor het draaien