

Garant**VBMT 110302, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261142 HB7140-2
GTIN	4067263329695
Artikelklasse	21G

Technische beschrijving

Soort	HB7140-2
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 230 m/min
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Snijmateriaal	HM
Spaanbreker	VS
ISO-code wisselplaat	VBMT110302
Aantal wisselingen/snij kanten	2
Voeding f	0,1 - 0,3 mm/omw,
Hoekradius	0,2 mm
Hoofdtoepassing	M
Coating	gecoat

Snijdiepte a_p	0,2 - 1,5 mm
Snecondities	sterk onderbroken
Producttype	Wisselplaat voor het draaien