

Garant**VC.T 110304, Soort: HB7140-2**

Bestelgegevens

Bestelnummer	261454 HB7140-2
GTIN	4067263329923
Artikelklasse	21G

Omschrijving

VC.T 110304 HB7140-2 Soort: HB7140-2
Spaanbreker: VM
Tolerantie: M
Snijdiepte a_p : 0,5 - 2,5 mm
Voeding f : 0,1 - 0,4 mm/omw,
Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 200 m/min

Technische beschrijving

Snijnsnelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 200 m/min
Coating	gecoat
Spaanbreker	VM
Hoekradius	0,4 mm
Snijmateriaal	HM
Tolerantie	M

Aantal wisselingen/snijanten	2
Soort	HB7140-2
Fijn/ruw-indeling	Fijnruwfrezen
Snedeccondities	sterk onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	0,5 - 2,5 mm
Voeding f	0,1 - 0,4 mm/omw,
ISO-code wisselplaat	VC.T 110304
Producttype	Wisselplaat voor het draaien