

Garant**ZDHT 150550FR-F10, HU7705, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	211776 ALU
GTIN	4067263330158
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Opmerking:

Vóór gebruik is aanpassing van de wisselplaat (wisselplaatpassingen) noodzakelijk.

Hoekradius: 5 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 - 0,25 mm

Technische beschrijving

Hoekradius	5 mm
Voeding f_z per tand	0,1 - 0,25 mm
ISO-code wisselplaat	ZDHT 150550FR-F10
Soort	HU7705
Snijmateriaal	HM

Coating	ongecoat
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	900 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	onder voorwaarden geschikt		