



Hoge voedingsfrees 7792VX, met schroefdraad, Ø D / Aantal snijkanten Z: 16/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	221905 16/2
GTIN	4059782500846
Artikelklasse	28R

Omschrijving

Omschrijving:

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezen en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

Technische beschrijving

Wisselplatafmeting	06
Totale lengte L_{totaal}	25 mm
Opnamedraad M	M8
Snijkant-Ø D_c	16 mm
Wisselplaatschroef	229915 (T7; 0,8 Nm)
Maximale snijdiepte $a_{p \text{ max}}$	0,9 mm
Ø D_3	5 mm
geschikte wisselplaat	XP.. 0603
Aantal snijkanten Z	2
Inwendige koeling	ja

Ramplinglengte L voor α_{\max}	4,2 mm
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\min}$	21 mm
Ramplinghoek α_{\max}	2,73 graden
Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	30 mm
Schachtuitvoering	met schroefdraad
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

Accessoires

Spanschroef	229915
-------------	--------