

**Hoge voedingsfrees 7792VX, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z: 40/3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	221908 40/3
GTIN	4059782505438
Artikelklasse	28R

**Omschrijving****Omschrijving:**

de unieke constructie van de wisselplaten en hun instelhoek in het freeslichaam reduceren de radiale krachten aanzienlijk en leiden deze af in axiale richting. Zeer dikke wisselplaten met 4 snijkanten voor de moeilijkste toepassingen en een hoog rendement. Het gereedschap heeft bijzondere voordelen bij het vlakfrezes en frezen van diepe kamers en is met geslepen Wiper-fase geschikt voor zowel duik- als nafrezen.

**Technische beschrijving**

Ø D <sub>3</sub>	25 mm
Opnameboring-Ø	16 mm
geschikte wisselplaat	XD.. 0904
Wisselplaatafmeting	09
Totale lengte L <sub>totaal</sub>	32 mm
Maximale snijdiepte a <sub>p max</sub>	1,5 mm
Wisselplaatschroef	229918 (T15; 2,1Nm)

Snijkant-Ø $D_c$	40 mm
Aantal snijkanten Z	3
Inwendige koeling	ja
Helicoïdaal frezen Ø $D_{min}$	65 mm
Helicoïdaal frezen Ø $D_{max}$	78 mm
Ramplinglengte L voor $\alpha_{max}$	24,3 mm
Ramplinghoek $\alpha_{max}$	0,59 graden
Instelhoek $\kappa$	13 graden
Fz Helix	0,7
Schachtuitvoering	met boring
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Rampling
Freestoepping	Plungen
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Kopieerfrees

## Accessoires

Spanschroef	229918
-------------	--------