



Hefmagneet UL E, Maximale draaglast (vlak): 100kg



Bestelgegevens

Bestelnummer	085980 100
GTIN	5012095627906
Artikelklasse	08P

Omschrijving

Uitvoering:

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Soepel bewegende bedieningshendel met veiligheidsblokkering voor het schakelmechanisme. De hefmagneten hebben een veiligheidsfactor van 3:1.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

Maat B	131 mm
Maat G	32 mm
Maat E	49 mm
Minimale materiaalwanddikte vlak	7,5 mm
Maat D	75 mm
maximale Ø rond	80 mm

Maat A	91 mm
Maat C	65 mm
Maat F	185 mm
Maximale lengte vlak	1000 mm
Maximale heflast vlak	100 kg
Gewicht	3 kg
Maximale heflast rond	65 kg
Minimale materiaalwanddikte rond	7,5 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	SAV HEFMAGNEET