

**Hefmagneet UL E, Maximale draaglast (vlak): 300kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	085980 300
GTIN	5012095627913
Artikelklasse	08P

Omschrijving**Uitvoering:**

Compacte, robuuste bouwvorm met permanente neodymium-magneten. Optimaal vermogen zelfs bij grote luchtspleten, geen strooivelden. Gecertificeerde loskracht (zie keuringscertificaat). Soepel bewegende bedieningshendel met veiligheidsblokkering voor het schakelmechanisme. De hefmagneten hebben een veiligheidsfactor van 3:1.

Toepassing:

Voor veilig hanteren en transporteren van vlak- en rondmateriaal (nr. 085990; 085980). Voor delen van gietijzer of staal, platen, stangen of buizen. Gebruik in magazijnen, gereedschapsmakerijen en productielocaties en ten behoeve van voorraadbeheer van staal.

Technische beschrijving

maximale Ø rond	100 mm
Maximale heflast rond	150 kg
Maximale heflast vlak	300 kg
Minimale materiaalwanddikte rond	10 mm
Maat C	95 mm
Maat G	46 mm

Maximale lengte vlak	1500 mm
Maat D	95 mm
Maat B	202 mm
Maat F	253 mm
Maat E	74 mm
Gewicht	10 kg
Minimale materiaalwanddikte vlak	10 mm
Maat A	157 mm
Testrapport	Testrapport van de producent
Producttype	SAV HEFMAGNEET