

**Garant****ER-spantanghouder Vorm AD, BT 30 A = 100, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302752 25
GTIN	4067263002550
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen.

- **Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm!). Balanceerkwaliteit G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoate precisiespanmoer.**

**Toepassing:**

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

**Levering:**

Inclusief ER-spanmoer.

**Accessoires:**

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680 – 309745 resp. nr. 613300.  
Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Opmerking:**

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

**Technische beschrijving**

ER-spansleutel	25
Voor ER-spantangen	25
Spanbereik	1 - 16 mm

Reserve-ER-spanmoer	25
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Opname	BT 30 A = 100
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HSC
Producttype	Spantanghouder