


**Mitutoyo****Precisie-binnenmeetgereedschap met meetklok, Meetbereik: 160-250mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	435203 160-250
GTIN	4946368854922
Artikelklasse	44A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zelfcentrerend binnenmeetgereedschap met driepuntsaanslag. Gereedschapshouder en meetklok mat verchroomd. Meetklok door kunststof behuizing beschermd tegen schokken. Gereedschapshouder door isolerende handgreep gestabiliseerd tegen temperatuurinvloeden. Met verwisselbare tasters van uiteenlopende lengte en tussenringen wordt het meetgereedschap ingesteld op de boring- $\varnothing$ .

Tasters met HM-tasterkogel.

**Toepassing:**

Vergelijkingsmeetgereedschap voor het controleren van boringen op  $\varnothing$ -nauwkeurigheid, cilindriciteit en rondheid.

**Levering:**

Inclusief meetklok nr. 432051 gr. 10/58 met 1/100-mm-aflezing.

**Technische beschrijving**

Meetbereik	160 - 250 mm
Meetdiepte	250 mm
Herhalingsnauwkeurigheid zonder meetklok	0,5 $\mu$ m

Aantal tasters	6
Centreeschotel breedte	90 mm
Norm	Fabrieksnorm
Verpakking	stevige box
Kalibratie	C4
Kalibratie	C1
Producttype	2-punts-precisie- binnenmeetgereedschap

## Dienstverlening

KalibratiePrecisie-binnenmeetgereedschap (uitvoering B + C) Maximaal meetbereik 800 mm	023210 800
KalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkKS-kalibratieMeetklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5

## Accessoires

Adapter voor 2-punts-boringmeetgereedschap1 st. Type 90-300	439914 90-300
---	---------------