

Garant
VHM-torusfrees HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 10/0,5mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	206351 10/0,5
GTIN	4045197542281
Artikelklasse	11X

Omschrijving
Uitvoering:

Bouwmaten volgens DIN 6527 en 38°-spiraal.

Tolerantie: Snijkantradius $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Opmerking:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR!

Aanbevolen opvolger is nr. 206345

Technische beschrijving

Snijkantradius R_1	0,5 mm
Voeding f_z voor kopieerfreesen in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,064 mm
Vrijloop-Ø D_1	9,5 mm
Snijkant-Ø D_c	10 mm
Voeding f_z voor kanten in RVS $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,052 mm
Afkoppellengte L_1 incl. vrijloop	32 mm
Aantal tanden Z	4
Schacht-Ø D_s	10 mm
Snijlengte L_c	22 mm
Totale lengte L	72 mm
Schacht	DIN 6535 HA met h6
Spiraelhoek	38 graden

Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	DIN 6527
Type	N
Tolerantie nominale Ø	e8
Spiraalhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Aanzetrichting	horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,05×D bij kopieerfreen
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,3×D bij kanten
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	HPC
Schachttolerantie	h6
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Torusfrees

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	250 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	200 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	180 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	170 m/min	P
TOOLOX 33	geschikt	115 m/min	H
TOOLOX 44	geschikt	80 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
Uni	beperkt geschikt		

nat maximaal	geschikt
nat minimaal	geschikt
droog	beperkt geschikt
Lucht	beperkt geschikt
Dienstverlening	

Schachtslijpen Type HB	129100 HB
------------------------	-----------