



Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 7



Bestelgegevens

Bestelnummer	148150 7
GTIN	4045197814937
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Versterkte uitvoering. Alle afmetingen **met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.**

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 14,5 - 36 mm

Voor handtap DIN 352: M25 – M58

voor handruimer-Ø DIN 206: 20 - 45 mm

Totale lengte: 1120 mm

Technische beschrijving

voor handruimer-Ø DIN 206	20 - 45 mm
Totale lengte	1120 mm
Voor handtap DIN 352	M25 – M58
Spanwijdte □	14,5 - 36 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer