



Wringijzer, verstelbaar Versterkt, Type: 4



Bestelgegevens

Bestelnummer	148150 4
GTIN	4045197814906
Artikelklasse	12L

Omschrijving

Uitvoering:

Met geharde spanbekken en stalen handvatten. Voor gebruik in krappe ruimtes is één stalen handvat afschroefbaar.

Versterkte uitvoering. Alle afmetingen **met hoogwaardig gesmede stalen behuizing en volledig stalen grepen.**

Norm: DIN 1814

Spanwijdte □: 5,5 - 16 mm

Voor handtap DIN 352: M9 – M27

voor handruimer-Ø DIN 206: 7 - 20 mm

Totale lengte: 470 mm

Technische beschrijving

voor handruimer-Ø DIN 206	7 - 20 mm
Totale lengte	470 mm
Voor handtap DIN 352	M9 – M27
Spanwijdte □	5,5 - 16 mm
Norm	DIN 1814
Producttype	Wringijzer