


**Garant**
**VHM-frees met spaandelaars TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	203104 20
GTIN	4045197814708
Artikelklasse	11X

**Omschrijving**
**Uitvoering:**

Hoogrendementfrees met **ongelijke steek** en **ongelijke spoed**. Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten.

Versprongen spaandelaars.

**Opmerking:**

$h_{max}$ : De in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden.

$a_{e,max} = 0,05 \times D$  voor de TPC-bewerking.

Tolerantie nominale Ø: f8

Aantal tanden Z: 7

Spiraelhoek: 40 graden

Aanzetrichting: horizontaal en schuin

Schacht: DIN 6535 HB met h6

Balanceerkwaliteit met schacht: G 2,5 met HB

Aantal tanden Z: 7

Snijlengte  $L_c$ : 80 mm

Totale lengte L: 140 mm

Schacht-Ø  $D_s$ : 20 mm

Hoekfasebreedte bij 45°: 0,4 mm

Spaanmiddendikte  $h_{max}$  voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,088 mm

**Technische beschrijving**

Aantal tanden Z	7
Schacht-Ø $D_s$	20 mm
Snijlengte $L_c$	80 mm

Hoekfasebreedte bij 45°	0,4 mm
Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Snijkant-Ø D <sub>c</sub>	20 mm
Totale lengte L	140 mm
Tolerantie nominale Ø	f8
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Spiraelhoek	40 graden
Spanmiddendikte h <sub>max</sub> voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,088 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraelhoekeigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a <sub>e</sub> bij freesoperatie	0,05×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfrezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	320 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	290 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	200 m/min	P

RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	220 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		
<b>Dienstverlening</b>			

Schachtaanslijping voor krimphouder met borgfunctie  
Schacht-Ø gereedschap 20 mm

SZ2025 20