

Garant
VHM-frees TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	203102 12
GTIN	4045197814500
Artikelklasse	11X

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendementfrees met ongelijke steek en ongelijke spoed. Geoptimaliseerde buigbreukvastheid door gebruik van ultrafijne korrelsubstraten. Versprongen spaandelaars.

Opmerking:

ae max = 0,1 × D voor de TPC-bewerking. NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 203116. hmax: de in de tabel aangegeven waarden zijn maximale waarden. Voor nabewerken adviseren we de artikelen nr. 204012, 204014 en 204015.

Technische beschrijving

Aantal tanden Z	7
Snijlengte L _c	26 mm
Tolerantie nominale Ø	f8
Hoekfasebreedte bij 45°	0,24 mm
Vrijloop-Ø D ₁	11,8 mm
Totale lengte L	83 mm
Snijkant-Ø D _c	12 mm
Schacht	DIN 6535 HB met h6
Schacht-Ø D _s	12 mm
Balanceerkwaliteit met schacht	G 2,5 met HB
Afkoppellengte L ₁ incl. vrijloop	36 mm

Aanzetrichting	horizontaal en schuin
Spiraelhoek	40 graden
Spaanmiddendikte h_{max} voor TPC-frezen in RVS < 900 N/mm ²	0,065 mm
Hoekfasehoek	45 graden
Aantal spaandelers	0
Coating	TiAlN
Snijmateriaal	VHM
Norm	Fabrieksnorm
Type	N
Spiraelhoek eigenschap	ongelijk
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Ingrijpingsbreedte a_e bij freesoperatie	0,1×D
Inwendige koeling	nee
Verspaningsstrategie	TPC
Gekleurde ring	blauw
Producttype	Hoekfrezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	380 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	340 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	300 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	230 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	240 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	170 m/min	M
nat maximaal	geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
Lucht	geschikt		

