

Garant
Aluminium hoekfrees, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 25/2

Bestelgegevens

Bestelnummer	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Artikelklasse	210

Omschrijving
Uitvoering:

Hoogrendement freessysteem voor hoge snijsnelheden. Absoluut nauwkeurige wisselplatenbedding. Uiterst torsiestijf door geoptimaliseerde centrifugaalkrachtborging.

Let op:

Vóór gebruik van de wisselplaat nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) is aanpassing van de wisselplaat noodzakelijk.

Opmerking:

Aanbevolen draaimoment voor de bevestiging van spanschroeven nr. 219878 4 en 219878 5 bedraagt **3,2 Nm**.

Gereedschapswissel: PowerCard

Snijkant-Ø D_c : 25 mm

Aantal snijkanten Z: 2

Afkoppellengte L_1 : 32 mm

Totale lengte L_{totaal} : 88 mm

Schacht-Ø D_s h6: 25 mm

Helicoïdaal frezen Ø D_{min} : 40 mm

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	219878 4 (15IP)
Helicoïdaal frezen Ø D_{min}	40 mm
geschikte wisselplaat	ZDHT 1505
Schacht-Ø D_s h6	25 mm

Helicoïdaal frezen $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Snijkant- $\varnothing D_c$	25 mm
Totale lengte L_{totaal}	88 mm
Helicoïdaal frezen a_p	7,6 mm
Rampinghoek α_{\max}	6,81 graden
Afkoppellengte L_1	32 mm
Ramplinglengte L voor α_{\max}	12,56 mm
Aantal snijkanten Z	2
$\varnothing D_3$	15 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen