


Garant**ZDHT 150560FR-F10, HU7705, Type: ALU****Bestelgegevens**

Bestelnummer	211777 ALU
GTIN	4062406681968
Artikelklasse	21A

Omschrijving**Uitvoering:**

Omtrekgeslepen wisselplaten voor nauwkeurige passing in de gereedschapshouder. Krachtig fijnkorrelsubstraat van de nieuwste generatie materialen. Geoptimaliseerde snijkantvoorbereiding voor de toepassing in gemakkelijk verspaanbare materialen.

Opmerking:

Vóór gebruik van deze wisselplaat met $r = 6,0$ mm is aanpassing van de wisselplaat noodzakelijk.

Hoekradius: 6 mm

Voeding f_z per tand: 0,1 - 0,25 mm

Technische beschrijving

Hoekradius	6 mm
Voeding f_z per tand	0,1 - 0,25 mm
ISO-code wisselplaat	ZDHT 150560FR-F10
Soort	HU7705
Snijmateriaal	HM

Producttype

Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	2000 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	1800 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	900 m/min	N
nat maximaal	geschikt		
droog	geschikt		